

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 1/4-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 1/4-36
GTIN	4062406043513
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 36  
Závit Ø: 6,35 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm  
Stopka 4hran □: 5,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 5,7 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6,35 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	36
Stoupání závitů	0,706 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	80 mm

Stopka 4hran □	5,5 mm
Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Hloubka závitů	15,9 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	1/4-36 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník