

**Garant****TK NC navrtávák 90° spirálový, bez povlaku, Ø DC h6: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	121020 8
GTIN	4045197038463
Třída artiklu	11E

**Popis****Provedení:**

Přesné **středové vybroušení špičky**. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středícího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.

≥ Ø 6 mm včetně unášecí plochy HB

**Použití:**

S úhlem špičky 90° pro navrtávání a současné zahlubování, pokud následuje spirálový vrták menšího .

**Upozornění:**

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný Ø (nikoli otáčky pro vnější Ø vrtáku).

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Tolerance stopky	h6
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	23 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	60 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK

Norma	výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Vrcholový úhel	90 stupeň
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		