

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.3/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1.3/8-12
GTIN	4062406047016
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 34,925 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 32,75 mm

Technický popis

Chodů na palec	12
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	87,31 mm
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	34,925 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Ø otvoru pod závit	32,75 mm

Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	200 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	1.3/8-12 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník