

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1-27
GTIN	4062406046569
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Závit Ø	25,4 mm
Hloubka závitů	63,5 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	27
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Stoupání závitů	0,941 mm
Druh závitů	UNS-LH

Rozměr závitu	1-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník