

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2-4,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Závit Ø: 50,8 mm  
Celková délka L: 250 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 45,03 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	32 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	250 mm
Závit Ø	50,8 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	127 mm
Ø otvoru pod závit	45,03 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Stoupání závitu	5,644 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	2-4,5 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník