

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.1/4-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1.1/4-8
GTIN	4062406046903
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 31,75 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 25 mm  
Stopka 4hran □: 20 mm  
Ø otvoru pod závit: 28,8 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Závit Ø	31,75 mm
Chodů na palec	8
Ø otvoru pod závit	28,8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376

Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	20 mm
Celková délka L	180 mm
Stoupání závitu	3,175 mm
Hloubka závitu	79,38 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	1.1/4-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník