

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3/4-12****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130041 3/4-12 |
| GTIN           | 4062406046392 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 12  
Závit Ø: 19,05 mm  
Celková délka L: 125 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm  
Stopka 4hran □: 11 mm  
Ø otvoru pod závit: 17 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet břitů Z           | 4        |
| Norma                   | DIN 376  |
| Stopka 4hran □          | 11 mm    |
| Hloubka závitů          | 47,63 mm |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 14 mm    |
| Chodů na palec          | 12       |
| Počet drážek na třísky  | 4        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Závit Ø                    | 19,05 mm                                |
| Ø otvoru pod závit         | 17 mm                                   |
| Celková délka L            | 125 mm                                  |
| Stoupání závitu            | 2,117 mm                                |
| Druh závitu                | UN-LH                                   |
| Rozměr závitu              | 3/4-12 UN LH                            |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |