

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 11/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 11/16-12
GTIN	4062406046323
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 17,462 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 15,5 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	11 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	43,7 mm
Chodů na palec	12
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Celková délka L	125 mm
Počet břitů Z	4

Norma	DIN 376
Stoupání závitu	2,117 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	14 mm
Závit Ø	17,462 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	11/16-12 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník