

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.9/16-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1.9/16-8
GTIN	4062406047238
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 39,688 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 36,7 mm

Technický popis

Hloubka závitů	99,22 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	3,175 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka L	200 mm
Chodů na palec	8
Stopka 4hran □	24 mm

Ø stopky D _s	32 mm
Závit Ø	39,688 mm
Ø otvoru pod závit	36,7 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	1.9/16-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník