

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1/4-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1/4-24
GTIN	4062406045791
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 6,35 mm  
Celková délka L: 80 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm  
Stopka 4hran □: 5,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 5,35 mm

**Technický popis**

Závit Ø	6,35 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	5,5 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	24
Norma	DIN 371

Hloubka závitu	15,9 mm
Ø otvoru pod závit	5,35 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Stoupání závitu	1,058 mm
Celková délka L	80 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1/4-24 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník