

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1/4-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1/4-27
GTIN	4062406045784
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Ø stopky $D_s$	7 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6,35 mm
Chodů na palec	27
Celková délka L	80 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	5,45 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitů	15,9 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	0,941 mm
Druh závitů	UNS-LH

Rozměr závitu	1/4-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník