

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3/8-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 3/8-40
GTIN	4062406045890
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 40  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 9 mm

**Technický popis**

Celková délka L	100 mm
Stoupání závitů	0,635 mm
Chodů na palec	40
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	9 mm

Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	8 mm
Hloubka závitů	23,83 mm
Závit Ø	9,525 mm
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	3/8-40 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník