

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1/2-13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 1/2-13
GTIN	4062406046125
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	9 mm
Závit Ø	12,7 mm
Ø otvoru pod závit	10,73 mm
Chodů na palec	13
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Hloubka závitů	31,75 mm
Stoupání závitů	1,954 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Celková délka L	110 mm
Druh závitů	UNC-LH

Rozměr závitu	1/2-13 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník