

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 9/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 9/16-12
GTIN	4062406046200
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 14,288 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 12,15 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Závit Ø	14,288 mm
Celková délka L	110 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	12
Hloubka závitů	35,72 mm

Ø otvoru pod závit	12,15 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	9 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	9/16-12 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník