

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/16-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 7/16-28
GTIN	4062406045982
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 28  
Závit Ø: 11,112 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 9 mm  
Stopka 4hran □: 7 mm  
Ø otvoru pod závit: 10,35 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Chodů na palec	28
Závit Ø	11,112 mm
Hloubka závitů	27,78 mm
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Ø otvoru pod závit	10,35 mm

Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	7 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNEF-LH
Rozměr závitu	7/16-28 UNEF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník