

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.10-28****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130041 NO.10-28 |
| GTIN           | 4062406045630   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 28  
Závit Ø: 4,826 mm  
Celková délka L: 70 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,95 mm

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 6 mm    |
| Řezný materiál          | HSS E   |
| Ø otvoru pod závit      | 3,95 mm |
| Norma                   | DIN 371 |
| Celková délka L         | 70 mm   |
| Stopka 4hran □          | 4,9 mm  |
| Hloubka závitů          | 12,1 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Chodů na palec             | 28                                      |
| Stoupání závitu            | 0,907 mm                                |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Závit Ø                    | 4,826 mm                                |
| Druh závitu                | UNS-LH                                  |
| Rozměr závitu              | 10-28 UNS LH                            |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |