

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.3/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.3/4-20
GTIN	4062406049614
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 44,45 mm
Celková délka L: 220 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 43,25 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,27 mm
Celková délka L	220 mm
Chodů na palec	20
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	36 mm
Hloubka závitů	111,1 mm
Závit Ø	44,45 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Ø otvoru pod závit	43,25 mm
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	1.3/4-20 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník