

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.1/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.1/8-16
GTIN	4062406048976
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 28,575 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 22 mm
Stopka 4hran □: 18 mm
Ø otvoru pod závit: 27,1 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,588 mm
Chodů na palec	16
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	18 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Ø otvoru pod závit	27,1 mm
Hloubka závitů	71,44 mm

Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Celková délka L	180 mm
Závit Ø	28,575 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.1/8-16 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník