

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5/16-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 5/16-40
GTIN	4062406045821
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 40  
Závit Ø: 7,938 mm  
Celková délka L: 90 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
Stopka 4hran □: 6,2 mm  
Ø otvoru pod závit: 7,4 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	6,2 mm
Hloubka závitů	19,85 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	7,4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Řezný materiál	HSS E

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,635 mm
Chodů na palec	40
Závit Ø	7,938 mm
Celková délka L	90 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	5/16-40 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník