

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.1/2-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.1/2-14
GTIN	4062406049386
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 38,1 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 36,5 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	24 mm
Hloubka závitů	95,25 mm
Celková délka L	200 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	38,1 mm
Ø otvoru pod závit	36,5 mm
Chodů na palec	14

Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,814 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1.1/2-14 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník