

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.3/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1.3/8-12
GTIN	4062406049256
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 34,925 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 32,75 mm

Technický popis

Hloubka závitů	87,31 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Stoupání závitů	2,117 mm
Celková délka L	200 mm
Řezný materiál	HSS E

Závit Ø	34,925 mm
Chodů na palec	12
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	32,75 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1.3/8-12 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník