

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/8-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 7/8-18
GTIN	4062406046477
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 22,225 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 21 mm

Technický popis

Hloubka závitů	55,56 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	1,411 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Celková délka L	140 mm

Chodů na palec	18
Ø stopky D _s	18 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	22,225 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	7/8-18 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník