

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1.1/4-20****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130045 1.1/4-20 |
| GTIN | 4062406049089 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 31,75 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 30,55 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Norma | DIN 376 |
| Stopka 4hran □ | 20 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Chodů na palec | 20 |
| Celková délka L | 180 mm |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Závit Ø | 31,75 mm |
| Hloubka závitů | 79,38 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Ø otvoru pod závit | 30,55 mm |
| Stoupání závitů | 1,27 mm |
| Druh závitů | UN |
| Rozměr závitů | 1.1/4-20 UN |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závit | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |