

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 0,390-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 0,390-27
GTIN	4062406048211
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 27
Závit Ø: 9,91 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 9 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,94 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	8 mm
Hloubka závitů	24,78 mm
Celková délka L	100 mm

Závit Ø	9,91 mm
Chodů na palec	27
Ø otvoru pod závit	9 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	0,390-27 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník