

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 7/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 7/8-20
GTIN	4062406046460
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 22,225 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 21,15 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Chodů na palec	20
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	1,27 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	22,225 mm

Ø otvoru pod závit	21,15 mm
Hloubka závitů	55,56 mm
Celková délka L	140 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Druh závitů	UNEF-LH
Rozměr závitů	7/8-20 UNEF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník