

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1-14
GTIN	4062406048853
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 25,4 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 20 mm
Stopka 4hran □: 16 mm
Ø otvoru pod závit: 23,75 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	16 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	14
Celková délka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	23,75 mm

Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitu	63,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	25,4 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1-14 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník