

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.1-64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	2,8 mm
Hloubka závitů	4,635 mm
Závit Ø	1,854 mm
Norma	DIN 371
Chodů na palec	64
Ø otvoru pod závit	1,5 mm
Stoupání závitů	0,397 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	2,1 mm
Celková délka L	45 mm
Počet drážek na třísky	2
Druh závitů	UNC-LH

Rozměr závitu	1-64 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník