

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.4-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 NO.4-48
GTIN	4062406045500
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 48  
Závit Ø: 2,845 mm  
Celková délka L: 56 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Stopka 4hran □: 2,7 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,4 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	2,4 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	48
Závit Ø	2,845 mm
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitu	7,1 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Stoupání závitu	0,529 mm
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	4-48 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník