

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 7/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 7/16-16
GTIN	4062406048273
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 11,112 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 9 mm  
Stopka 4hran □: 7 mm  
Ø otvoru pod závit: 9,576 mm

**Technický popis**

Celková délka L	110 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1,588 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	11,112 mm

Hloubka závitu	27,78 mm
Chodů na palec	16
Ø otvoru pod závit	9,576 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	7/16-16 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník