

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1/4-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1/4-28
GTIN	4062406048013
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 28
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,907 mm
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	80 mm
Hloubka závitu	15,9 mm

Ø stopky D _s	7 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	5,5 mm
Chodů na palec	28
Závit Ø	6,35 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1/4-28 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník