

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 3/4-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 3/4-24
GTIN	4062406048587
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 19,05 mm  
Celková délka L: 125 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm  
Stopka 4hran □: 11 mm  
Ø otvoru pod závit: 18,1 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	11 mm
Chodů na palec	24
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Celková délka L	125 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	47,63 mm
Řezný materiál	HSS E

Stoupání závitu	1,058 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	18,1 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	19,05 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	3/4-24 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník