

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1/4-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 1/4-32
GTIN	4062406048006
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 32
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,7 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	7 mm
Stoupání závitu	0,794 mm
Norma	DIN 371
Hloubka závitu	15,9 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm

Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	32
Závit Ø	6,35 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNEF
Rozměr závitu	1/4-32 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník