

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 1/2-16****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130045 1/2-16 |
| GTIN | 4062406048341 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 12,7 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 11,2 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stopka 4hran □ | 9 mm |
| Chodů na palec | 16 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Hloubka závitů | 31,75 mm |
| Ø stopky D _s | 11 mm |
| Norma | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---|
| Celková délka L | 110 mm |
| Závit Ø | 12,7 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Stoupání závitu | 1,588 mm |
| Ø otvoru pod závit | 11,2 mm |
| Druh závitu | UN |
| Rozměr závitu | 1/2-16 UN |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |