

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 9/16-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 9/16-14
GTIN	4062406048433
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 14,288 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 12,6 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	9 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	35,72 mm
Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	12,6 mm

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	14,288 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Chodů na palec	14
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	9/16-14 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník