

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1.5/8-16****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130046 1.5/8-16 |
| GTIN           | 4062406051754   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 41,275 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 39,8 mm

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ø otvoru pod závit      | 39,8 mm |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 32 mm   |
| Chodů na palec          | 16      |
| Stopka 4hran □          | 24 mm   |
| Počet břitů Z           | 4       |
| Řezný materiál          | HSS E   |
| Norma                   | DIN 376 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Závit Ø                    | 41,275 mm                               |
| Hloubka závitů             | 103,19 mm                               |
| Celková délka L            | 200 mm                                  |
| Stoupání závitů            | 1,588 mm                                |
| Počet drážek na třísky     | 4                                       |
| Druh závitů                | UN-LH                                   |
| Rozměr závitů              | 1.5/8-16 UN LH                          |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |