

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 3/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 3/4-14
GTIN	4062406050863
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 19,05 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 17,4 mm

Technický popis

Chodů na palec	14
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Hloubka závitů	47,63 mm
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	4
Ø stopky D _s	14 mm

Stoupání závitu	1,814 mm
Celková délka L	125 mm
Závit Ø	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	17,4 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	3/4-14 UNS LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník