

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 7/8-12****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130046 7/8-12 |
| GTIN           | 4062406050986 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UN-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 12

Závit Ø: 22,225 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 20,2 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Řezný materiál          | HSS E    |
| Počet břitů Z           | 4        |
| Celková délka L         | 140 mm   |
| Chodů na palec          | 12       |
| Stoupání závitů         | 2,117 mm |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Stopka 4hran □          | 14,5 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ø otvoru pod závit         | 20,2 mm                                 |
| Závit Ø                    | 22,225 mm                               |
| Počet drážek na třísky     | 4                                       |
| Hloubka závitů             | 55,56 mm                                |
| Norma                      | DIN 376                                 |
| Druh závitů                | UN-LH                                   |
| Rozměr závitů              | 7/8-12 UN LH                            |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |