

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 1/4-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 1/4-36
GTIN	4062406050238
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 36
Závit Ø: 6,35 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 7 mm
Stopka 4hran □: 5,5 mm
Ø otvoru pod závit: 5,7 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Norma	DIN 371
Závit Ø	6,35 mm
Chodů na palec	36
Stoupání závitů	0,706 mm
Hloubka závitů	15,9 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm

Ø stopky D _s	7 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	80 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1/4-36 UNS LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník