

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: NO.6-40****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130046 NO.6-40 |
| GTIN           | 4062406050023  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 40  
Závit Ø: 3,505 mm  
Celková délka L: 56 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4 mm  
Stopka 4hran □: 3 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,95 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Chodů na palec          | 40       |
| Norma                   | DIN 371  |
| Hloubka závitů          | 8,8 mm   |
| Počet břitů Z           | 3        |
| Ø otvoru pod závit      | 2,95 mm  |
| Závit Ø                 | 3,505 mm |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 4 mm     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Stoupání závitu            | 0,635 mm                                |
| Stopka 4hran □             | 3 mm                                    |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Celková délka L            | 56 mm                                   |
| Druh závitu                | UNF-LH                                  |
| Rozměr závitu              | 6-40 UNF LH                             |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |