

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 2.1/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 2.1/8-16
GTIN	4062406052171
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 54 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 52,6 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	80,96 mm
Celková délka L	140 mm
Závit Ø	54 mm
Ø otvoru pod závit	52,6 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Počet břitů Z	6
Počet drážek na třísky	6

Chodů na palec	16
Ø stopky D _s	40 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	2.1/8-16 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník