

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 2.5/8-8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130050 2.5/8-8 |
| GTIN | 4062406052461 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 66,675 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 64,7 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|-----------|
| Hloubka závitů | 100 mm |
| Stopka 4hran □ | 39 mm |
| Stoupání závitů | 3,175 mm |
| Závit Ø | 66,675 mm |
| Počet drážek na třísky | 6 |
| Řezný materiál | HSS |
| Ø otvoru pod závit | 64,7 mm |
| Chodů na palec | 8 |

| | |
|----------------------------|---|
| Celková délka L | 160 mm |
| Ø stopky D _s | 50 mm |
| Počet břitů Z | 6 |
| Druh závitu | UN |
| Rozměr závitu | 2.5/8-8 UN |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |