

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 2-4,5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130046 2-4,5  |
| GTIN           | 4062406052157 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Závit Ø: 50,8 mm  
Celková délka L: 250 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 45,03 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Hloubka závitů          | 127 mm   |
| Závit Ø                 | 50,8 mm  |
| Celková délka L         | 250 mm   |
| Stopka 4hran □          | 32 mm    |
| Ø otvoru pod závit      | 45,03 mm |
| Stoupání závitů         | 5,644 mm |
| Počet drážek na třísky  | 4        |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 40 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet břitů Z              | 4                                       |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Norma                      | DIN 376                                 |
| Druh závitu                | UNC-LH                                  |
| Rozměr závitu              | 2-4,5 UNC LH                            |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |