

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 2.7/8-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 2.7/8-20
GTIN	4062406052553
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 73,025 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 71,82 mm

Technický popis

Závit Ø	73,025 mm
Hloubka závitů	109,54 mm
Řezný materiál	HSS
Chodů na palec	20
Počet břitů Z	8
Ø stopky D _s	50 mm
Ø otvoru pod závit	71,82 mm
Celková délka L	160 mm

Stoupání závitu	1,27 mm
Počet drážek na třísky	8
Stopka 4hran □	39 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	2.7/8-20 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník