

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 3.1/2-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 3.1/2-10
GTIN	4062406052836
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNS  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 10  
Závit Ø: 88,9 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 86,55 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	10
Závit Ø	88,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Hloubka závitu	133,35 mm
Chodů na palec	10
Ø otvoru pod závit	86,55 mm
Řezný materiál	HSS
Počet břitů Z	10

Stoupání závitu	2,54 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	3.1/2-10 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník