

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 4.3/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 4.3/4-14
GTIN	4062406053208
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNS  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 120,65 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
Stopka 4hran □: 44 mm  
Ø otvoru pod závit: 119 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	119 mm
Celková délka L	180 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Počet drážek na třísky	12
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	120,65 mm
Chodů na palec	14
Řezný materiál	HSS

Počet břitů Z	12
Hloubka závitu	180,975 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	4.3/4-14 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník