

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 4.1/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 4.1/4-10
GTIN	4062406053109
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 10  
Závit Ø: 107,95 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
Stopka 4hran □: 44 mm  
Ø otvoru pod závit: 105,6 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	10
Hloubka závitů	161,925 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Počet drážek na třísky	12
Závit Ø	107,95 mm
Počet břitů Z	12
Stoupání závitů	2,54 mm
Celková délka L	180 mm

Ø otvoru pod závit	105,6 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	4.1/4-10 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník