

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2.1/4-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 2.1/4-16
GTIN	4062406053369
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UN-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 57,15 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 45 mm

Stopka 4hran □: 35 mm

Ø otvoru pod závit: 55,65 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	35 mm
Řezný materiál	HSS
Celková délka L	160 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Ø otvoru pod závit	55,65 mm
Počet břitů Z	6
Hloubka závitů	85,73 mm

Chodů na palec	16
Závit Ø	57,15 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Počet drážek na třísky	6
Druh závitů	UN-LH
Rozměr závitů	2.1/4-16 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník