

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, Typ: 3.1/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130050 3.1/8-12
GTIN	4062406052683
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 79,375 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 77,4 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Závit Ø	79,375 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Počet drážek na třísky	8
Ø otvoru pod závit	77,4 mm
Stoupání závitů	2,11 mm

Chodů na palec	12
Počet břitů Z	8
Hloubka závitu	119 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	3.1/8-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník