

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2.1/8-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 2.1/8-8
GTIN	4062406053321
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 8  
Závit Ø: 54 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 51 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	6
Ø otvoru pod závit	51 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Stoupání závitů	3,175 mm
Závit Ø	54 mm
Počet drážek na třísky	6
Chodů na palec	8

Stopka 4hran □	32 mm
Hloubka závitu	80,96 mm
Řezný materiál	HSS
Celková délka L	140 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	2.1/8-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník