

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 5-12
GTIN	4062406054403
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Minimální objednané množství: 1 ks

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Chodů na palec	12
Ø otvoru pod závit	125 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Celková délka L	180 mm
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	127 mm
Hloubka závitu	190,5 mm
Počet břitů Z	12
Stopka 4hran □	44 mm
Počet drážek na třísky	12
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	5-12 UN LH

Technický list

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník